

4600 PW koud COMPONENTENLIJST 51560 - A15 REV AB.01										Door Jkl	
KROPMAN CONTAMINATION CONTROL										1 april 2013	
Proces	functie	binnen	Omschrijving	Fabr	Leverancier	Type	Proces aansluiting	Datasheet	Locatie	Opmerking	
4600	HV-4601	HV	4601 Handbediende membraanafsluiter	ITT	Helson	2.00-F-428L-2-0-0-17-970-MET	50.8x1.65mm	D50-H0.8	ruimte 1.56		
4600	HV-4602	HV	4602 Handbediende membraanafsluiter	ITT	Helson	2.00-F-428L-2-0-0-17-970-MET	50.8x1.65mm	D50-H0.8	ruimte 1.56		
4600	HV-4603	HV	4603 Handbediende membraanafsluiter (SP)	ITT	Helson	0.38-BP-424-2-0-0-17-BPMC-MET	9.53x0.89 mm	D10-H0.8	ruimte 1.56		
4600	HV-4604	HV	4604 Handbediende membraanafsluiter	ITT	Helson	2.00-F-428L-2-0-0-17-970-MET	50.8x1.65mm	D50-H0.8	ruimte 1.56		
4600	HV-4605	HV	4605 Handbediende membraanafsluiter	ITT	Helson	2.00-F-428L-2-0-0-17-970-MET	50.8x1.65mm	D50-H0.8	ruimte 1.56		
4600	HV-4606	HV	4606 Handbediende membraanafsluiter (SP)	ITT	Helson	0.38-BP-424-2-0-0-17-BPMC-MET	9.53x0.89 mm	D10-H0.8	ruimte 0.22		
4600	HV-4607	HV	4607 Handbediende membraanafsluiter (tappunt)	ITT	Helson	ZSBT-0.38-W-424-1.50-X28-2-0-0-17-BPMC	2x 38.1x1.65 mm en 1 x 9.53x0.89 mm	T40-10-40-H0.8	ruimte 0.25		
4600	HV-4608	HV	4608 Handbediende membraanafsluiter (tappunt)	ITT	Helson	ZSBT-0.38-W-424-1.50-X28-2-0-0-17-BPMC	2x 38.1x1.65 mm en 1 x 9.53x0.89 mm	T40-10-40-H0.8	ruimte 0.26		
4600	HV-4609	HV	4609 Handbediende membraanafsluiter (tappunt)	ITT	Helson	ZSBT-0.38-W-424-1.50-X28-2-0-0-17-BPMC	2x 38.1x1.65 mm en 1 x 9.53x0.89 mm	T40-10-40-H0.8	ruimte 0.25/0.28b		
4600	HV-4610	HV	4610 Handbediende membraanafsluiter (tappunt)	ITT	Helson	ZSBT-0.38-W-424-1.50-X28-2-0-0-17-BPMC	2x 38.1x1.65 mm en 1 x 9.53x0.89 mm	T40-10-40-H0.8	ruimte 0.27		
4600	HV-4611	HV	4611 Handbediende membraanafsluiter (tappunt)	ITT	Helson	ZSBT-0.38-W-424-1.50-X28-2-0-0-17-BPMC	2x 38.1x1.65 mm en 1 x 9.53x0.89 mm	T40-10-40-H0.8	ruimte 0.29		
4600	HV-4612	HV	4612 Handbediende membraanafsluiter	ITT	Helson	0.38-BP-424-2-0-0-17-BPMC-MET	9.53x0.89 mm	T40-10-40-H0.8	ruimte 1.56		
4600	HV-4613	HV	4613 Naaldafsluiter (versiering syphon)	Econosto	Econosto	Fig. 226	3/8" BSP	NA	ruimte 1.56	372562 / EC0022603/8GB25	
4600	HV-4614	HV	4614 Handbediende membraanafsluiter (SP)	ITT	Helson	ZSBT-0.38-W-424-1.50-X28-2-0-0-17-BPMC	2x 38.1x1.65 mm en 1 x 9.53x0.89 mm	T40-10-40-H0.8	ruimte 1.56		
4600	HV-4615	HV	4615 Handbediende membraanafsluiter (tappunt)	ITT	Helson	ZSBT-0.38-W-424-1.50-X28-2-0-0-17-BPMC	2x 38.1x1.65 mm en 1 x 9.53x0.89 mm	T40-10-40-H0.8	ruimte 0.13		
4600	HV-4616	HV	4616 Handbediende membraanafsluiter (tappunt)	ITT	Helson	ZSBT-0.38-W-424-1.50-X28-2-0-0-17-BPMC	2x 38.1x1.65 mm en 1 x 9.53x0.89 mm	T40-10-40-H0.8	ruimte 0.07		
4600	HV-4617	HV	4617 Handbediende membraanafsluiter (tappunt)	ITT	Helson	ZSBT-0.38-W-424-1.50-X28-2-0-0-17-BPMC	2x 38.1x1.65 mm en 1 x 9.53x0.89 mm	T40-10-40-H0.8	ruimte 0.10b		
4600	HV-4618	HV	4618 Handbediende membraanafsluiter (tappunt)	ITT	Helson	ZSBT-0.38-W-424-1.50-X28-2-0-0-17-BPMC	2x 38.1x1.65 mm en 1 x 9.53x0.89 mm	T40-10-40-H0.8	ruimte 0.11		
4600	HV-4619	HV	4619 Handbediende membraanafsluiter (tappunt)	ITT	Helson	ZSBT-0.38-W-424-1.50-X28-2-0-0-17-BPMC	2x 38.1x1.65 mm en 1 x 9.53x0.89 mm	T40-10-40-H0.8	ruimte 0.10		
4600	HV-4620	HV	4620 Handbediende membraanafsluiter (tappunt)	ITT	Helson	ZSBT-0.38-W-424-1.50-X28-2-0-0-17-BPMC	2x 38.1x1.65 mm en 1 x 9.53x0.89 mm	T40-10-40-H0.8	ruimte 0.12		
4600	HV-4621	HV	4621 Handbediende membraanafsluiter (tappunt)	ITT	Helson	ZSBT-0.38-W-424-1.50-X28-2-0-0-17-BPMC	2x 38.1x1.65 mm en 1 x 9.53x0.89 mm	T40-10-40-H0.8			
4600	HV-4622	HV	4622 Handbediende membraanafsluiter (drainpunt)	ITT	Helson	ZSBT-0.38-W-424-1.50-X28-2-0-0-17-BPMC	2x 38.1x1.65 mm en 1 x 9.53x0.89 mm	T40-10-40-H0.8			
4600	HV-4623	HV	4623 Handbediende membraanafsluiter (drainpunt)	ITT	Helson	ZSBT-0.38-W-424-1.50-X28-2-0-0-17-BPMC	2x 38.1x1.65 mm en 1 x 9.53x0.89 mm	T40-10-40-H0.8			
4600	CP-4601	CP	4601 Pomp 1 (frequente geregeld)	Packo	Packo	PH-P/32-160/402(0-160)/T11A33SVN D55P7030-M2	2 tri-clamp inlet 1 1/2" tri-clamp outlet	PO 4600	ruimte 1.56		
4600	CP-4602	CP	4602 Pomp 2 (frequente geregeld)	Packo	Packo	PH-P/32-160/402(0-160)/T11A33SVN D55P7030-M2	2 tri-clamp inlet 1 1/2" tri-clamp outlet	PO 4600	ruimte 1.56		
4600	XSV-4601	XSV	4601 Open/dicht membraanafsluiter (NC)	ITT	Helson	ZSBT-0.75-W-428-1.50-X28-2-0-0-17-B209	2x 38.1x1.65 mm en 1 x 19.05x1.65 mm	T40-20-40-P0.8	ruimte 0.22	Burkert Solenoid 6012P artikelnummer 425300 + 008402	
4600	XSV-4602	XSV	4602 Open/dicht membraanafsluiter (NC)	ITT	Helson	ZSBT-0.75-W-428-1.50-X28-2-0-0-17-B209	2x 38.1x1.65 mm en 1 x 19.05x1.65 mm	T40-20-40-P0.8	ruimte 0.22	Burkert Solenoid 6012P artikelnummer 425300 + 008402	
4600	XSV-4603	XSV	4603 Open/dicht membraanafsluiter (NC)	ITT	Helson	ZSBT-0.75-W-428-1.50-X28-2-0-0-17-B209	2x 38.1x1.65 mm en 1 x 19.05x1.65 mm	T40-20-40-P0.8	ruimte 0.29	Burkert Solenoid 6012P artikelnummer 425300 + 008402	
4600	XSV-4604	XSV	4604 Open/dicht membraanafsluiter (NC)	ITT	Helson	ZSBT-0.75-W-428-1.50-X28-2-0-0-17-B209	2x 38.1x1.65 mm en 1 x 19.05x1.65 mm	T40-20-40-P0.8	ruimte 1.20		
4600	XSV-4605	XSV	4605 Open/dicht membraanafsluiter (NC)	ITT	Helson	ZSBT-0.75-W-428-1.50-X28-2-0-0-17-B209	2x 38.1x1.65 mm en 1 x 19.05x1.65 mm	T40-20-40-P0.8	ruimte 1.56		
4600	XSV-4606	XSV	4606 Open/dicht membraanafsluiter (NC)	ITT	Helson	ZSBT-0.75-W-428-1.50-X28-2-0-0-17-B209	2x 38.1x1.65 mm en 1 x 19.05x1.65 mm	T40-20-40-P0.8	ruimte 1.56		
4600	XSV-4607	XSV	4607 Open/dicht membraanafsluiter (NC)	ITT	Helson	ZSBT-0.75-W-428-1.50-X28-2-0-0-17-B209	2x 38.1x1.65 mm en 1 x 19.05x1.65 mm	T40-20-40-P0.8	ruimte 1.56		
4600	XSV-4608	XSV	4608 Open/dicht membraanafsluiter (NC)	ITT	Helson	ZSBT-0.75-W-428-1.50-X28-2-0-0-17-B209	2x 38.1x1.65 mm en 1 x 19.05x1.65 mm	T40-20-40-P0.8	ruimte 0.34	Burkert Solenoid 6012P artikelnummer 425300 + 008402	
4600	XSV-4609	XSV	4609 Open/dicht membraanafsluiter (NC)	ITT	Helson	ZSBT-0.75-W-428-1.50-X28-2-0-0-17-B209	2x 38.1x1.65 mm en 1 x 19.05x1.65 mm	T40-20-40-P0.8	ruimte 0.34	Burkert Solenoid 6012P artikelnummer 425300 + 008402	
4600	XSV-4610	XSV	4610 Open/dicht membraanafsluiter (NC)	ITT	Helson	ZSBT-0.75-W-428-1.50-X28-2-0-0-17-B209	2x 38.1x1.65 mm en 1 x 19.05x1.65 mm	T40-20-40-P0.8	ruimte 0.13	Burkert Solenoid 6012P artikelnummer 425300 + 008402	
4600	XSV-4611	XSV	4611 Open/dicht membraanafsluiter (NC)	ITT	Helson	ZSBT-0.75-W-428-1.50-X28-2-0-0-17-B209	2x 38.1x1.65 mm en 1 x 19.05x1.65 mm	T40-20-40-P0.8	ruimte 0.10		
4600	XSV-4612	XSV	4612 Open/dicht membraanafsluiter (NC)	ITT	Helson	ZSBT-0.75-W-428-1.50-X28-2-0-0-17-B209	2x 38.1x1.65 mm en 1 x 19.05x1.65 mm	T40-20-40-P0.8	ruimte 0.10		
4600	XSV-4615	XSV	4615 Open/dicht membraanafsluiter (NC)	ITT	Helson	0.25-BP-424-X19-2-0-0-17-BPMC-MET	1/4" (1 x TC + 1 x 6.35x0.89)	D 8 H 0.8	ruimte 1.33	Lassansluiting voorzien van staubli RBEO3 (tbv filterhuis)	
4600	HV-4624	HV	4624 Handbediende membraanafsluiter	ITT	Helson	0.25-BP-424-X19-2-0-0-17-BPMC-MET	1/4" (1 x TC + 1 x 6.35x0.89)	D 8 H 0.8	ruimte 1.56	Lassansluiting voorzien van staubli RBEO3 (tbv filterhuis)	
4600	HV-4625	HV	4625 Handbediende membraanafsluiter	ITT	Helson	0.38-BP-424-X19-2-0-0-17-BPMC-MET	3/8" (1 x TC + 1 x 9.53x0.89)	D 10 H 0.8	ruimte 1.56	tbv ozon netting	
4600	HV-4631	HV	4631 Handbediende membraanafsluiter	ITT	Helson	0.38-BP-424-X19-2-0-0-17-BPMC-MET	3/8" (1 x TC + 1 x 9.53x0.89)	D 10 H 0.8	ruimte 1.56	Inregelsluiter OT	
4600	HV-4632	HV	4632 Handbediende membraanafsluiter	ITT	Helson	Fig. 226	1/4" BSP	NA	ruimte 1.56	Inregelsluiter OT	
4600	HV-4633	HV	4633 Naaldafsluiter	Econosto	Econosto	Fig. 226	1/4" BSP	NA	ruimte 1.56	Inregelsluiter OT	
4600	HV-4634	HV	4634 Naaldafsluiter	Econosto	Econosto	Fig. 226	1/4" BSP	NA	ruimte 1.56	Inregelsluiter OT	
4600	HV-4635	HV	4635 Naaldafsluiter	Econosto	Econosto	Fig. 226	1/4" BSP	NA	ruimte 1.56	Inregelsluiter OT	
4600	HV-4636	HV	4636 Naaldafsluiter	Econosto	Econosto	Fig. 226	1/4" BSP	NA	ruimte 1.56	Inregelsluiter OT	

Herziene Documentatie
d.d. 26-04-2023