

51560 A15-Componentenlijst systeem 4700 rev AB.01										Laatste wijziging		Door	JKI
Nieuwbouw Apotheek A15													
Componentenlijst													
Systeem 4700 PW buffer en distributie lab													
Proces	totaalcode	binnen functie	omschrijving	fabr	leverancier	Type	Proces aansluiting	Datasheet	Locatie	OPMERKING			
4700 XSV-4701	XSV	4701	Open/dicht membraanafsluiter (NC)	FIP	Ovivo	VMUIV/NC	PP Ø 15 mm	NA	tussenlaag	Voorzien van Burkert Solenoid type 6012P (artikelnummer 425286 + 008402)			
4700 XSV-4702	XSV	4702	Open/dicht membraanafsluiter (NC)	FIP	Ovivo	VMUIV/NC	PP Ø 15 mm	NA	tussenlaag	Voorzien van Burkert Solenoid type 6012P (artikelnummer 425286 + 008402)			
4700 XSV-4703	XSV	4703	Open/dicht membraanafsluiter (NC)	FIP	Ovivo	VMUIV/NC	PP Ø 15 mm	NA	tussenlaag	Voorzien van Burkert Solenoid type 6012P (artikelnummer 425286 + 008402)			
4700 XSV-4704	XSV	4704	Open/dicht membraanafsluiter (NC)	ITT	Heleon	ZSBT-0.50-W-428-1.00-X28-2-0-0-17-AXS29	2x 25.4x1.65 mm en 1 x 12.7x1.65 mm	T25-15-25-P0.8	ruimte 1.56	Voorzien van Burkert Solenoid type 6012P (artikelnummer 425285 + 008402)			
4700 XSV-4705	XSV	4705	Open/dicht membraanafsluiter (NC)	FIP	Ovivo	VMUIV/NC	PP Ø 15 mm	NA	tussenlaag				
4700 HV-4701	HV	4701	Handbediende membraanafsluiter	ITT	Heleon	1.50-F-428L-2-0-0-17-970-MET	38,1x1,65 mm	D40-H0.8	ruimte 1.56				
4700 HV-4702	HV	4702	Handbediende membraanafsluiter	ITT	Heleon	1.50-F-428L-2-0-0-17-970-MET	38,1x1,65 mm	D40-H0.8	ruimte 1.56				
4700 HV-4703	HV	4703	Handbediende membraanafsluiter (SP)	ITT	Heleon	0.38-BP-424-2-0-0-17-BPMC-MET	9.53x0.89 mm	D10-H0.8	ruimte 1.56				
4700 HV-4704	HV	4704	Handbediende membraanafsluiter	ITT	Heleon	1.50-F-428L-2-0-0-17-970-MET	38,1x1,65 mm	D40-H0.8	ruimte 1.56				
4700 HV-4705	HV	4705	Handbediende membraanafsluiter	ITT	Heleon	1.50-F-428L-2-0-0-17-970-MET	38,1x1,65 mm	D40-H0.8	ruimte 1.56				
4700 HV-4706	HV	4706	Handbediende membraanafsluiter	FIP	Ovivo	VMUIJ	PP Ø 15 mm	NA	tussenlaag				
4700 HV-4707	HV	4707	Handbediende membraanafsluiter	FIP	Ovivo	VMUIJ	PP Ø 15 mm	NA	tussenlaag				
4700 HV-4708	HV	4708	Handbediende membraanafsluiter	FIP	Ovivo	VMUIJ	PP Ø 15 mm	NA	tussenlaag				
4700 HV-4709	HV	4709	Handbediende membraanafsluiter	FIP	Ovivo	VMUIJ	PP Ø 15 mm	NA	tussenlaag				
4700 HV-4710	HV	4710	Handbediende membraanafsluiter	FIP	Ovivo	VMUIJ	PP Ø 15 mm	NA	tussenlaag				
4700 HV-4711	HV	4711	Handbediende membraanafsluiter	FIP	Ovivo	VMUIJ	PP Ø 15 mm	NA	tussenlaag				
4700 HV-4712	HV	4712	Handbediende membraanafsluiter	FIP	Ovivo	VMUIJ	PP Ø 15 mm	NA	tussenlaag				
4700 HV-4713	HV	4713	Handbediende membraanafsluiter	FIP	Ovivo	VMUIJ	PP Ø 15 mm	NA	tussenlaag				
4700 HV-4714	HV	4714	Handbediende membraanafsluiter	FIP	Ovivo	VMUIJ	PP Ø 15 mm	NA	tussenlaag				
4700 HV-4715	HV	4715	Handbediende membraanafsluiter	FIP	Ovivo	VMUIJ	PP Ø 15 mm	NA	tussenlaag				
4700 HV-4716	HV	4716	Handbediende membraanafsluiter	FIP	Ovivo	VMUIJ	PP Ø 15 mm	NA	tussenlaag				
4700 HV-4717	HV	4717	Handbediende membraanafsluiter	FIP	Ovivo	VMUIJ	PP Ø 15 mm	NA	tussenlaag				
4700 HV-4718	HV	4718	Handbediende membraanafsluiter	FIP	Ovivo	VMUIJ	PP Ø 15 mm	NA	tussenlaag				
4700 HV-4719	HV	4719	Handbediende membraanafsluiter	FIP	Ovivo	VMUIJ	PP Ø 15 mm	NA	tussenlaag				
4700 HV-4720	HV	4720	Handbediende membraanafsluiter	ITT	Heleon	0.38-BP-424-2-0-0-17-BPMC-MET	9.53x0.89 mm	D10-H0.8	ruimte 1.56				
4700 HV-4721	HV	4721	Naaldafsluiter (verversing syphon)	Econosto	Econosto	Fig. 226	3/8" BSP	NA	ruimte 1.56				
4700 HV-4722	HV	4722	Handbediende membraanafsluiter	FIP	Ovivo	VMUIJ	PP Ø 15 mm	NA	tussenlaag				
4700 HV-4723	HV	4723	Handbediende membraanafsluiter	FIP	Ovivo	VMUIJ	PP Ø 15 mm	NA	tussenlaag				
4700 CP-4701	CP	4701	Pomp 1 (frequentie geregeld)	Grundfos	Grundfos	CRNE5-8-A-CX-GLE-HQOE	1 1/2" tr-clamp (ISO)	PO 4700	ruimte 1.56				
4700 CP-4702	CP	4702	Pomp 2 (frequentie geregeld)	Grundfos	Grundfos	CRNE5-8-A-CX-GLE-HQOE	1 1/2" tr-clamp (ISO)	PO 4700	ruimte 1.56				
4700 HV-4722	HV	4722	Handbediende membraanafsluiter	FIP	Ovivo	VMUIJ	PP Ø 25 mm	NA	tussenlaag				
4700 HV-4723	HV	4723	Handbediende membraanafsluiter	FIP	Ovivo	VMUIJ	PP Ø 25 mm	NA	tussenlaag				

Herziene Documentatie
d.d. 26-07-2023