

51560 A15-COMPONENTENLIJST systeem 4900 REV AB.01										Laatste wijziging		Doel			
KROPMAN CONTAMINATION CONTROL										Nieuwbouw Apotheek A15		4 april 2006		JM	
										Componentenlijst					
										Systeem 4900 WFI buffer en distributie					
Proces	Isolatiecode	functie	proces	Omschrijving	inmen	Falor	Leverancier	Type	Proces aansluiting	Dataselect	Locatie	Opmerking			
4900	HV-4901	HV	4901	Handbediende membraansluiters	ITT	ITT	Helecon	2.00-F-428L-2-0-0-17-970-MET	50,6 x 1,65 mm	ID 50 H 0,8	ruimte 1,56				
4900	HV-4902	HV	4902	Handbediende membraansluiters	ITT	ITT	Helecon	ZSB1-0-75-W-428-2-00-X28-2-0-0-TM-MET	2x 50,6 x 1,65 mm en 1x 19,05 x 1,65 mm	T50-25-50 H0-8P	ruimte 1,56	Membraan met PTFE backing			
4900	HV-4903	HV	4903	Handbediende membraansluiters (cleanpunt)	ITT	ITT	Helecon	0.50-BP-419-2-0-0-17-BPMC-MET	1/2" (2 x 1/2")	ID 15 H 0,8	ruimte 1,56				
4900	HV-4904	HV	4904	Handbediende membraansluiters (SP)	ITT	ITT	Helecon	0.38-BP-424-2-0-0-17-BPMC-MET	9.53x0.89 mm	ID10-H0.8	ruimte 1,56				
4900	HV-4905	HV	4905	Handbediende membraansluiters (lappunt)	ITT	ITT	Helecon	0.38-BP-424-2-0-0-17-BPMC-MET	9.53x0.89 mm	ID10-H0.8	ruimte 1,56				
4900	HV-4907	HV	4907	Handbediende membraansluiters (lappunt)	ITT	ITT	Helecon	ZSB1-0-38-W-424-1-50-X28-2-0-0-17-BPMC	2x 38,1x1,65 mm en 1 x 9.53x0.89 mm	T40-10-40-H0.8	ruimte 0,25				
4900	HV-4908	HV	4908	Handbediende membraansluiters (lappunt)	ITT	ITT	Helecon	ZSB1-0-38-W-424-1-50-X28-2-0-0-17-BPMC	2x 38,1x1,65 mm en 1 x 9.53x0.89 mm	T40-10-40-H0.8	ruimte 0,25				
4900	HV-4909	HV	4909	Handbediende membraansluiters (lappunt)	ITT	ITT	Helecon	ZSB1-0-38-W-424-1-50-X28-2-0-0-17-BPMC	2x 38,1x1,65 mm en 1 x 9.53x0.89 mm	T40-10-40-H0.8	ruimte 0,25				
4900	HV-4910	HV	4910	Handbediende membraansluiters (lappunt)	ITT	ITT	Helecon	ZSB1-0-38-W-424-1-50-X28-2-0-0-17-BPMC	2x 38,1x1,65 mm en 1 x 9.53x0.89 mm	T40-10-40-H0.8	ruimte 0,25				
4900	HV-4911	HV	4911	Handbediende membraansluiters (lappunt)	ITT	ITT	Helecon	ZSB1-0-38-W-424-1-50-X28-2-0-0-17-BPMC	2x 38,1x1,65 mm en 1 x 9.53x0.89 mm	T40-10-40-H0.8	ruimte 0,25				
4900	HV-4912	HV	4912	Handbediende membraansluiters (lappunt)	ITT	ITT	Helecon	ZSB1-0-38-W-424-1-50-X28-2-0-0-17-BPMC	2x 38,1x1,65 mm en 1 x 9.53x0.89 mm	T40-10-40-H0.8	ruimte 0,268				
4900	HV-4913	HV	4913	Handbediende membraansluiters (lappunt)	ITT	ITT	Helecon	ZSB1-0-38-W-424-1-50-X28-2-0-0-17-BPMC	2x 38,1x1,65 mm en 1 x 9.53x0.89 mm	T40-10-40-H0.8	ruimte 0,268				
4900	HV-4914	HV	4914	Handbediende membraansluiters (lappunt)	ITT	ITT	Helecon	ZSB1-0-38-W-424-1-50-X28-2-0-0-17-BPMC	2x 38,1x1,65 mm en 1 x 9.53x0.89 mm	T40-10-40-H0.8	ruimte 0,29				
4900	HV-4915	HV	4915	Handbediende membraansluiters (SP)	ITT	ITT	Helecon	ZSB1-0-38-W-424-0-38-X24-2-0-0-17-BPMC	3x 9.53x0.89 mm	T10-10-10-H0.8	ruimte 0,29				
4900	HV-4916	HV	4916	Handbediende membraansluiters (SP)	ITT	ITT	Helecon	1.50-F-428L-2-0-0-17-970-MET	38,1 x 1,65 mm	ID 40 H 0,8	ruimte 1,56				
4900	HV-4918	HV	4918	Handbediende membraansluiters	ITT	ITT	Helecon	ZSB1-0-50-W-428-1-50-X28-2-0-0-17-BPMC	2x 38,1x1,65 mm en 1 x 12,7x1,65 mm	T40-15-40-H0.8	ruimte 1,56				
4900	HV-4919	HV	4919	Handbediende membraansluiters	ITT	ITT	Helecon	ZSB1-0-38-W-424-1-50-X28-2-0-0-17-BPMC	2x 38,1x1,65 mm en 1 x 9.53x0.89 mm	T40-10-40-H0.8	ruimte 1,56				
4900	HV-4920	HV	4920	Handbediende membraansluiters (SP)	ITT	ITT	Helecon	ZSB1-0-38-W-424-1-50-X28-2-0-0-17-BPMC	2x 38,1x1,65 mm en 1 x 9.53x0.89 mm	T40-10-40-H0.8	ruimte 1,56				
4900	HV-4921	HV	4921	Handbediende membraansluiters (SP - TOC)	ITT	ITT	Helecon	ZSB1-0-50-W-428-1-50-X28-2-0-0-17-BPMC	2x 38,1x1,65 mm en 1 x 12,7x1,65 mm	T40-15-40-H0.8	ruimte 1,56				
4900	HV-4922	HV	4922	Handbediende membraansluiters	ITT	ITT	Helecon	1.00-F-428L-2-0-0-17-970-MET	25,4 x 1,65 mm	ID 25 H 0,8	ruimte 1,56				
4900	HV-4923	HV	4923	Handbediende membraansluiters	ITT	ITT	Helecon	ZSB1-1-100-W-428-1-100-X28-2-0-0-TM-970	3x 25,4 x 1,65 mm	T25-25-25 H0-8P	ruimte 1,56	Membraan met PTFE backing			
4900	HV-4924	HV	4924	Handbediende membraansluiters	ITT	ITT	Helecon								

Herziene Documentatie
 d.d. 26-04-2023
 Pagina 1-2

KROPMAN

CONTAMINATION CONTROL

51560 A15-COMPONENTENLIJST systeem 4900 REV AB.01					Laatste wijziging		4 april 2023		Doel J40		
KROPPMAN CONTAMINATION CONTROL					Nieuwbouw Apotheek A15						
Componentenlijst											
Systeem 4900 WFI buffer en distributie											
Process	Intercode	functie	binen	Onschrijving	Fabr	Leverancier	Type	Proces aansluiting	Dataseet	Locatie	Opmerking
4900 HV-4925	HV	4925	Handbediende membraansluis (Grimpunt)	Handbediende membraansluis (Grimpunt)	ITT	Helecon	ZSB1-Q-38-W-424-1-50-X28-2-0-0-17-BPMC	2x 38,1x1,65 mm en 1 x 9.53x0,89 mm	T40-10-40-H0.8	tussenlaag	
4900 HV-4926	HV	4926	Handbediende membraansluis (Grimpunt)	Handbediende membraansluis (Grimpunt)	ITT	Helecon	ZSB1-Q-38-W-424-1-50-X28-2-0-0-17-BPMC	2x 38,1x1,65 mm en 1 x 9.53x0,89 mm	T40-10-40-H0.8	tussenlaag	
4900 HV-4927	HV	4927	Handbediende membraansluis	Handbediende membraansluis	ITT	Helecon	1-50-F-428-2-0-0-17-B21-MET	38,1 x1,65 mm	D 40 H 0.8	ruimte 1,56	
4900 HV-4928	HV	4928	Handbediende membraansluis (SP)	Handbediende membraansluis (SP)	ITT	Helecon	ZSB1-Q-38-W-424-1-50-X28-2-0-0-17-BPMC	2x 38,1x1,65 mm en 1 x 9.53x0,89 mm	T40-10-40-H0.8	ruimte 1,56	
4900 HV-4935	HV	4935	Vindertlepp	Vindertlepp	KeyStone	Tyco	F38-40-mm 1 1/2" DI/SS/EPDM/SS white	Flens DN 40	NA	ruimte 1,56	
4900 HV-4936	HV	4936	Irregelsluis	Irregelsluis	T&A	Ubel	STAF-SG (met vul & atapp)	Flens DN 40	NA	ruimte 1,56	
4900 HV-4937	HV	4937	Irregelsluis	Irregelsluis	T&A	Ubel	STAF-SG (met vul & atapp)	Flens DN 25	NA	ruimte 1,56	
4900 CP-4901	CP	4901	Circulatiepomp	Circulatiepomp	Packo	Packo	PHF-02-160/402C-160/TTA33SVN D58P7030-M2	2 1/2"-clamp inlet 1 1/2" tri-clamp outlet	PO 4901	ruimte 1,56	1/2" TC drain
4900 ST-4901	ST	4901	Condenspot	Condenspot	Staltech	Helecon	HS1720	1 1/2"-clamp	NA	ruimte 1,56	
4900 ST-4902	ST	4902	Condenspot	Condenspot	Econosto	Helecon	HS1802	1 1/2"-clamp	NA	ruimte 1,56	
4900 ST-4903	ST	4903	Condenspot	Condenspot	Staltech	Helecon	HS1720	1 1/2"-clamp	NA	ruimte 1,56	
4900 XSV-4901	XSV	4901	Openricht membraansluis (NC)	Openricht membraansluis (NC)	ITT	Helecon	ZSB1-Q-75-W-428-1-50-X28-2-0-0-17-B209	2x 38,1x1,65 mm en 1 x 19,05x1,65 mm	T40-20-40-P0.8	ruimte 0,22	Burkert Solenoid 6012P (aantalkeurnummer 425299 + 008402)
4900 XSV-4902	XSV	4902	Openricht membraansluis (NC)	Openricht membraansluis (NC)	ITT	Helecon	ZSB1-Q-75-W-428-1-50-X28-2-0-0-17-B209	2x 38,1x1,65 mm en 1 x 19,05x1,65 mm	T40-20-40-P0.8	ruimte 0,22	Burkert Solenoid 6012P (aantalkeurnummer 425299 + 008402)
4900 XSV-4903	XSV	4903	Openricht membraansluis (NC)	Openricht membraansluis (NC)	ITT	Helecon	ZSB1-Q-75-W-428-1-50-X28-2-0-0-17-B209	2x 38,1x1,65 mm en 1 x 19,05x1,65 mm	T40-20-40-P0.8	ruimte 0,25	
4900 XSV-4904	XSV	4904	Openricht membraansluis (NC)	Openricht membraansluis (NC)	ITT	Helecon	ZSB1-Q-75-W-428-1-50-X28-2-0-0-17-B209	2x 38,1x1,65 mm en 1 x 19,05x1,65 mm	T40-20-40-P0.8	ruimte 0,26	
4900 XSV-4905	XSV	4905	Openricht membraansluis (NC)	Openricht membraansluis (NC)	ITT	Helecon	ZSB1-Q-75-W-428-1-50-X28-2-0-0-17-B209	2x 38,1x1,65 mm en 1 x 19,05x1,65 mm	T40-20-40-P0.8	ruimte 0,28	
4900 XSV-4906	XSV	4906	Openricht membraansluis (NC)	Openricht membraansluis (NC)	ITT	Helecon	ZSB1-Q-75-W-428-1-50-X28-2-0-0-17-B209	2x 38,1x1,65 mm en 1 x 19,05x1,65 mm	T40-20-40-P0.8	ruimte 0,28B	
4900 XSV-4907	XSV	4907	Openricht membraansluis (NC)	Openricht membraansluis (NC)	ITT	Helecon	ZSB1-Q-75-W-428-1-50-X28-2-0-0-17-B209	2x 38,1x1,65 mm en 1 x 19,05x1,65 mm	T40-20-40-P0.8	ruimte 0,28B	
4900 XSV-4908	XSV	4908	Openricht membraansluis (NC)	Openricht membraansluis (NC)	ITT	Helecon	ZSB1-Q-75-W-428-1-50-X28-2-0-0-17-B209	2x 38,1x1,65 mm en 1 x 19,05x1,65 mm	T40-20-40-P0.8	ruimte 0,27	
4900 XSV-4910	XSV	4910	Openricht membraansluis (NC)	Openricht membraansluis (NC)	ITT	Helecon	ZSB1-Q-75-W-428-1-50-X28-2-0-0-17-B209	2x 38,1x1,65 mm en 1 x 19,05x1,65 mm	T40-20-40-P0.8	ruimte 0,27	
4900 XSV-4911	XSV	4911	Openricht membraansluis (NC)	Openricht membraansluis (NC)	ITT	Helecon	ZSB1-Q-75-W-428-1-50-X28-2-0-0-17-B209	2x 38,1x1,65 mm en 1 x 19,05x1,65 mm	T40-20-40-P0.8	ruimte 0,27	
4900 XSV-4912	XSV	4912	Openricht membraansluis (NC)	Openricht membraansluis (NC)	ITT	Helecon	ZSB1-Q-75-W-428-1-50-X28-2-0-0-17-B209	2x 38,1x1,65 mm en 1 x 19,05x1,65 mm	T40-20-40-P0.8	ruimte 0,27	
4900 HV-4938	HV	4938	Irregelsluis	Irregelsluis	T&A	Ubel	Fig. 1607	36 x1,65 mm	NA	ruimte 1,56	
4900 HV-4939	HV	4939	Kogelsluis	Kogelsluis	Econosto	Helecon	Fig. 1607	36 x1,65 mm	NA	ruimte 1,56	
4900 HV-4940	HV	4940	Irregelsluis	Irregelsluis	T&A	Ubel	STAF (met vul & atapp)	36 x1,65 mm	NA	ruimte 1,56	
4900 HV-4941	HV	4941	Kogelsluis	Kogelsluis	T&A	Ubel	STAF (met vul & atapp)	36 x1,65 mm	NA	ruimte 1,56	
4900 ST-4904	ST	4904	Condenspot	Condenspot	Econosto	Helecon	Fig. 1802	1 1/4" (1 x TC + 1 x 6.35x0.89)	DB H0.8	ruimte 1,56	Leasemeting voorzien van staal RBE03 (bv filterhuis)
4900 HV-4942	HV	4942	Handbediende membraansluis	Handbediende membraansluis	ITT	Helecon	0.25-BP-424-X19.2-0-0-17-BPMC-MET	1 1/4" (1 x TC + 1 x 6.35x0.89)	DB H0.8	ruimte 1,56	Leasemeting voorzien van staal RBE03 (bv filterhuis)
4900 HV-4943	HV	4943	Handbediende membraansluis	Handbediende membraansluis	ITT	Helecon	0.25-BP-424-X19.2-0-0-17-BPMC-MET	1 1/4" (1 x TC + 1 x 6.35x0.89)	DB H0.8	ruimte 1,56	Leasemeting voorzien van staal RBE03 (bv filterhuis)
4900 HV-4944	HV	4944	Naafsluis	Naafsluis	Econosto	Helecon	Fig. 226	1 1/2" BSP	NA	ruimte 1,56	Irregelsluis bij TOC meting

Herziene Documentatie
d.d. 26-07-2023
Pagina 2-2