



POLYTECHNIEK® b.v.
Installateur van A tot en met Z



NOODVERLICHTING

Onderhoud NR : 12564
Bon 230493

Oosterleek Kerk



adres :
Oosterleek 9
1609GA Oosterleek

Polytechniek B.V.
Koggeweg 63
1607 MT Hem

Tel.: +31 (0) 228 – 54 54 54
Fax: + 31 (0) 228 – 54 54 00
E-mail: info@polytechniek.nl
Website: www.polytechniek.nl

INHOUD

- 1) INLEIDING**
- 2) INSTALATIE EN INSPECTIEGEGEVENS**
- 3) ONDERHOUD EN ADVIESPUNTEN NOODVERLICHTING**
- 4) AANDACHTSPUNTEN**

Het onderhoud is verricht door:
C. van der Gulik

1) Inleiding

In dit rapport zijn de resultaten weergegeven van het door ons bedrijf uitgevoerde onderzoek, waarbij de noodverlichting installatie is getoetst aan de normen die door Polytechniek B.V. aangehouden worden.

In geval van nood moet iedereen uw pand snel en veilig kunnen verlaten. Als bedrijf bent u daarom wettelijk verplicht om centrale noodverlichting te plaatsen. De praktijk leert echter dat veel noodverlichting na verloop van tijd niet meer functioneert zoals die moet functioneren. U voldoet dan niet meer aan de eis om uw werknemers, gasten en/of bezoekers veiligheid te garanderen.

Bij een onderhoud noodverlichting inspecteren wij alle noodverlichting die in uw pand aanwezig is. Die inspectie omvat het volgende:

1) Visuele inspectie

- Merk en type
- Veiligheidssignalering
- Foutmelding

3) Onderzoek buitenkant

- Beschadigingen
- Hitteschade
- Vervuiling

5) Functietest

- Werking testen
- Responstijd
- Accu capaciteit

2) Vaststellen controledatum

- Jaartal
- Maand
- Frequentie

4) Vervanging onderdelen

- Accu (om de vier jaar)
- Lichtbron (elk jaar)
- Armatuur (16 jaar na plaatsing of beschadigingen)

6) Afronding controle

- Armatuur Reinigen
- Controle label aanbrengen
- Gegevens registreren in logboek
- Onderhoudsrapport maken

2) Installatie- en onderhoudsgegevens

2.1 Geïnstalleerde onderdelen

Onderdeel: 1

Merk: Eaton blessing
Type: Skopos
Accu type: 6v 1600mAh
Lichtbron: 8w
Aantal Gemonteerd: 2



Onderdeel: 2

Merk: Eaton
Type: Nexitech 150-AT
Accu type: 3,6V 800mAh
Lichtbron: led
Aantal Gemonteerd: 3



Onderdeel: 3

Merk: Eaton
Type: Nexitech 250-AT
Accu type: 7,2V 1700mAh
Lichtbron: led
Aantal Gemonteerd: 1



Onderdeel: 4

Merk: Eaton Blessing
Type: Atlantic CEAG+
Accu type: 3,7V 400mAh
Lichtbron: led
Aantal Gemonteerd: 2



Pictogrammen



2.2 Onderhoudsgegevens

De eerder vermelde inspectiepunten zullen worden uitgevoerd op de hier boven vermelde geïnstalleerde onderdelen.

3) Onderhoud en adviespunten

Nr	ruimte	onderdeel	Pictogram	Test resultaat	Vervangen Onderdelen	Historie		Bijzonderheden
1	Buiten entree	Eaton Blessing Atlantic CEAG+	-	✓		T A LN	01-2022 01-2022 01-2022	
2	Binnenkomst hal	Eaton Nexitech 150-AT		✓		T A C	01-2022 01-2022 01-2022	Pictogram is plexi enkelzijdig
3	Entree kerk	Eaton Nexitech 150-AT		✓		T A C	01-2022 01-2022 01-2022	Pictogram is plexi enkelzijdig
4	Kerk zaal	Eaton Nexitech 250-AT	-	✓		T A LN	01-2022 01-2022 01-2022	Armatuur hangt hoog
5	Kerk Nooduitgang	Eaton Nexitech 150-AT		✓		T A C	01-2022 01-2022 01-2022	
6	Buiten Nooduitgang	Eaton Blessing Atlantic CEAG+	-	✓		T A LN	01-2022 01-2022 01-2022	
1.01	1 ^e verdieping	Eaton Blessing Skopos		✓	A+C	T A C	01-2019 02-2023 02-2023	
2.01	2 ^e verdieping	Eaton Blessing Skopos		✓	A+C	T A C	01-2013 02-2023 02-2023	

Opmerkingen en aandachtspunten.

Voor het armatuur in de kerk zaal dient een 3-delige trap te worden gebruikt in verband met de hoogte van het armatuur.

Venhuizen, februari '23
Polytechniek b.v.

C. van der Gulik